

**Konusni oslonac Oblik D, za navoj: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375355 M20
GTIN	4020772081911
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljššan.

Upotreba:

Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.

Oblik D smije se koristiti samo preko provrta da bi pločica nalijegala u cijelosti.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tehnički opis

za navoj	M20
Ø rupe d ₂	23,2 mm
Debljina h ₃	7,5 mm
Vanjski Ø d ₄	36 mm
Tip	6319D
Vrsta proizvoda	Stožasta ploča

