


Garant**ZeroClamp osnovna ploča sa 6 steznih modula ili steznih tornjeva, tip: 10243****Podaci za narudžbu**

| | |
|----------------|--------------|
| Broj narudžbe | 360022 10243 |
| GTIN | |
| Razred artikla | 310 |

Opis**Izvedba:**

Stezna glava Ø **120 mm**. Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Osnovna ploča sa 6 steznih modula za prihvat steznih tornjeva. Rupe za stolove s T utorima rastera 100 mm, središnja rupa Ø 25 H7 za prihvat garniture za centriranje.

Dodatni pribor:

Povlačni vijak br. 360025.

Tehnički opis

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| osni razmak S | 350 (4x), 200 (2x) mm |
| Tip | 10243 |
| Broj steznih lonaca | 6 |
| Serija | ZeroClamp |
| Postojeća rupa za indeksiranje | ne |

Vrsta proizvoda

Osnovna ploča

Pribor

| | |
|--|------------------|
| ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12/138 | 360025 18M12/138 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/90 | 360025 12M10/90 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10 | 360025 12M10 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16/138 | 360025 18M16/138 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 18M12 | 360025 18M12 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 16M8 | 360025 16M8 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10 | 360025 25M10 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10/138 | 360025 12M10/138 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 16M10 | 360025 16M10 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 25M16/138 | 360025 25M16/138 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 25M10/138 | 360025 25M10/138 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 18M16 | 360025 18M16 |
| ZeroClamp povlačni vijak tip 14M12/90 | 360025 14M12/90 |