

**T vijak romb, T-utori nazivna mjera×duljina L: 28X250mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375335 28X250
GTIN	4020772087111
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kovan
- T vijak glodan, valjani navoj.
- oplemenjeno za klasu čvrstoće 10.9.

Upotreba:

Olakšano dodavanje steznog mjesta bočnim umetanjem T vijak na velikim stolovima strojeva. T vijak se postavlja odozgo u T utor.

Tehnički opis

Širina kamena e	44 mm
Visina k	18 mm
Duljina navoja b	150 mm
mala širina kamena a	27,7 mm
Nazivna mjera T-utora	28 mm
Navoj G	M24

Duljina D (L)	250 mm
Tip	797
Romb	da
Vrsta proizvoda	Utorni vijak