

**Podložna pločica, za navoj: M24****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375340 M24
GTIN	4020772082901
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

Upotreba:

Posebno prikladno za steznu polugu.

Specijalno za stege i učvršćenja.

Standard:

DIN 6340

Tehnički opis

Ø bušenja d ₁	25 mm
za navoj	M24
Debljina glave h	8 mm
Vanjski Ø d ₂	60 mm
Tip	6340
Vrsta proizvoda	Podložna ploča

