

**T vijak romb, T-utori nazivna mjera×duljina L: 14X125mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375335 14X125
GTIN	4020772087333
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

- Kovan
- T vijak glodan, valjani navoj.
- oplemenjeno za klasu čvrstoće 10.9.

Upotreba:

Olakšano dodavanje steznog mjesta bočnim umetanjem T vijak na velikim stolovima strojeva. T vijak se postavlja odozgo u T utor.

Tehnički opis

mala širina kamena a	13,7 mm
Nazivna mjera T-utora	14 mm
Visina k	8 mm
Širina kamena e	22 mm
Duljina navoja b	75 mm
Navoj G	M12

Duljina D (L)	125 mm
Tip	797
Romb	da
Vrsta proizvoda	Utorni vijak