

Garant**Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 0, duljina krakova: 50X40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451020 50X40
GTIN	4045197443830
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Precizni kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Kontrolne površine brušene i posebno točno namještene, ostale površine brušene.

Upotreba:

Za kontrolu i najpreciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 0 – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,007 mm.

Tehnički opis

Pravokutnost	0,007 mm
Presjek kraka	15×4 mm
Duljina krakova	50×40 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	0

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kut graničnika

Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100
DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750