

**Podložna pločica, za navoj: M30****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375340 M30
GTIN	4020772082925
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Ekstra čvrste, ravno prešane i kaljene, bridovi skošeni.

**Upotreba:**

Posebno prikladno za steznu polugu.

Specijalno za stege i učvršćenja.

**Standard:**

**DIN 6340**

**Tehnički opis**

Ø bušenja d <sub>1</sub>	31 mm
Vanjski Ø d <sub>2</sub>	68 mm
za navoj	M30
Debljina glave h	10 mm
Tip	6340
Vrsta proizvoda	Podložna ploča

