

Garant**Kutnik s osloncem nehrđajući, točnost 0, duljina krakova: 75X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451020 75X50
GTIN	4045197443847
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Precizni kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Kontrolne površine brušene i posebno točno namještene, ostale površine brušene.

Upotreba:

Za kontrolu i najpreciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 0 – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,007 mm.

Tehnički opis

Presjek kraka	15×4 mm
Pravokutnost	0,007 mm
Duljina krakova	75×50 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	0

List s podacima

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kut graničnika