

Garant**Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 300X200mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451030 300X200
GTIN	4045197444134
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Zaštitno pakiranje sigurno za transport.

Upotreba:

Za kontrolu i preciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 1 – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.

Tehnički opis

Pravokutnost	0,025 mm
Presjek kraka	40×8 mm
Duljina krakova	300×200 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	1

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kutnik bez oslonca

Usluge

DAkS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750
KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 300 mm	025000 300

Pribor

Drvena kutija za duljinu krakova 300X200 mm	451600 300X200
---	----------------