

Garant**Tanki kutnik s osloncem, kaljen nehrđajući, točnost 00, duljina krakova:
150X100mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	450020 150X100
GTIN	4045197444004
Razred artikla	41G

Opis

Izvedba:**Vrhunska točnost.** S dva skošena ravna brida na duljem kraku.

Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

S čvrstim ojačanim krakom.**Upotreba:**

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Tehnički opis

Duljina duljeg kraka	150 mm
Presjek kraćeg kraka	22×12 mm
Presjek duljeg kraka	22×4 mm
Pravokutnost	0,004 mm
Duljina kraćeg kraka	100 mm
Standard	DIN 875/00

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F1
Vrsta proizvoda	Kutnik sa zašiljenim rubovima

Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 300 mm	025000 300
DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750