

**Mitutoyo****Mikrometar s V naslonom, mjesto mjerenja: 1-15mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422300 1-15
GTIN	4946368009964
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**S naslonom za mjerenje trokutnih odnosno peterokutnih obradaka.** Mjerni stremen lakiran. Korak vretena se korigira ovisno o kutu prizme. **3-kutni** s kutom prizme od 60°.

**Upotreba:**

Za mjerenje **alata s 3 ili 5 oštrica** (glodala, razvrtači).

**Dio isporuke:**

Uključen etalon.

**Tehnički opis**

Mjesto mjerenja	1 - 15 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kut prizme	60 (3-kutni) stupanj
Vreteno Ø	6,35 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B8
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar za rubove navoja, uključujući etalon maks. nazivna mjera 100 mm

022320 100