

Mitutoyo**Mikrometar s V naslonom, mjesto mjerenja: 10-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422300 10-25
GTIN	4946368009971
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

S naslonom za mjerenje trokutnih odnosno peterokutnih obradaka. Mjerni stremen lakiran. Korak vretena se korigira ovisno o kutu prizme. **3-kutni** s kutom prizme od 60°.

Upotreba:

Za mjerenje **alata s 3 ili 5 oštrica** (glodala, razvrtači).

Dio isporuke:

Uključen etalon.

Tehnički opis

Mjesto mjerenja	10 - 25 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Kut prizme	60 (3-kutni) stupanj
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B8
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar za rubove navoja, uključujući etalon maks. nazivna mjera 100 mm

022320 100