


**HOLEX****Spiralno svrdlo HSS/E br. 114405 za nadopunu, bez prevlake, tip: 1-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115315 1-13
GTIN	4045197542632
Razred artikla	12B

**Opis****Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

**Profilno brušeno:** visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

**Tehnički opis**

Broj svrdla	25
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Područje svrdla	1 - 13 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338

Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8
Kut vrha	135 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

### Podaci korisnika

	Prikladno za	V <sub>c</sub>	ISO kod
Čelik < 500 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	35 m/min	P
Čelik < 750 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	28 m/min	P
Čelik < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	22 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	8 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm <sup>2</sup>	prikladno	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
Uni	prikladno samo u posebnim uvjetima		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

### Pribor

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4,5 mm	114405 4,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5 mm	114405 5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 4 mm	114405 4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 1,5 mm	114405 1,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114405 8,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2,5 mm	114405 2,5

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 13 mm	114405 13
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114405 7,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 11 mm	114405 11
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114405 10
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114405 8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114405 6,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 12,5 mm	114405 12,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3 mm	114405 3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 3,5 mm	114405 3,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 5,5 mm	114405 5,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114405 9,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114405 6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114405 7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10,5 mm	114405 10,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 2 mm	114405 2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 1 mm	114405 1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114405 9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 11,5 mm	114405 11,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 12 mm	114405 12