

**Garant****Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 1, duljina krakova: 500X330mm****Podaci za narudžbu**

|                |                |
|----------------|----------------|
| Broj narudžbe  | 451030 500X330 |
| GTIN           | 4045197444158  |
| Razred artikla | 41G            |

**Opis****Izvedba:**

Sve površine i skošenja precizno brušeni. Kontrolne površine fino brušene. Kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Zaštitno pakiranje sigurno za transport.

**Upotreba:**

Za kontrolu i preciznije radove.

**Točnost:**

**DIN 875 / 1** – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,015 mm.

**Tehnički opis**

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Pravokutnost    | 0,035 mm   |
| Presjek kraka   | 50×10 mm   |
| Duljina krakova | 500×330 mm |
| Kalibriranje    | F1         |
| Standard        | DIN 875    |
| Preciznost      | 1          |

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Materijal       | Plemeniti čelik, INOX |
| sve dijelove    | kaljeno               |
| Pakiranje       | stabilna kutija       |
| Vrsta proizvoda | Kutnik bez oslonca    |

## Usluge

|   |            |
|---|------------|
| DAkS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem<br>maks. duljina krakova 750 mm | 025010 750 |
| KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik<br>maks. duljina krakova 750 mm  | 025000 750 |

## Pribor

|   |                |
|---|----------------|
| Drvena kutija za duljinu krakova 500X330 mm | 451600 500X330 |
|---|----------------|