

Garant

Precizni kutnik od kaljenog VA čelika, ravna izvedba nehrđajući, točnost 00, duljina krakova: 200X130mm

**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	450010 200X130
GTIN	4045197443977
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Vrhunska točnost. S dva skošena ravna brida na duljem kraku.

Prokaljen i popušten. Kontrolne površine su brušene i lepane, a ostale površine brušene.

Upotreba:

Za ispitivanje s pozadinskim osvjetljenjem.

Tehnički opis

Pravokutnost	0,004 mm
Duljina kraćeg kraka	130 mm
Presjek kraka	33×7 mm
Duljina duljeg kraka	200 mm
Standard	DIN 875/00
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F1
Vrsta proizvoda	Kutnik sa zašiljenim rubovima

Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 300 mm	025000 300
DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750