

Mitutoyo**Digitalni mikrometar s mjernim ticalima, mjerno područje: 0-20mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421675 0-20
GTIN	4946368689166
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Mjerno područje	0 - 20 mm
Kalibriranje	B1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863

Prihvati	Sučelje za Digimatic
Prihvati	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1