

**Garant****Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 0, duljina krakova: 50X40mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451010 50X40
GTIN	4045197444059
Razred artikla	41G

**Opis****Izvedba:**

Precizni kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Kontrolne površine brušene i posebno točno namještene, ostale površine brušene.

**Upotreba:**

Za kontrolu i najpreciznije radove.

**Točnost:**

**DIN 875 / 0** – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,007 mm.

**Tehnički opis**

Pravokutnost	0,007 mm
Presjek kraka	15×4 mm
Duljina krakova	50×40 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	0

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kutnik bez oslonca

## Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100
DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750