

Mitutoyo

Digitalni mikrometar s izlazom podataka, mjerno područje: 0-25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421572 0-25
GTIN	4946368716602
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**. Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm). „Function Lock“ sprječava neželjeno namještanje nul točke. **Kombinirana račna** (ograničenje momenta u bubnju i u brzom pogonu) za upravljanje jednom rukom i primjenu u držaču.

Prednost:

Smanjenje vremena mjerenja za do 40% korakom vretena za 2 mm.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 etalon.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Vreteno Ø	6,35 mm
Kosina osovine	2 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Granica odstupanja	2 µm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B1

Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	USB međusklop
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2