


Garant**Tanki kutnik za urezivanje, kaljen nehrđajući, točnost 00, duljina krakova: 40X28mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Vrhunska točnost. Sa skošenim duljim užim mjernim krakom. Vrlo čvrsti čelik prokaljen i popušten. Brušene i lepane kontrolne površine. Ostale površine brušene.

Upotreba:

Za izradu bušilica i alata.

Tehnički opis

Duljina kraćeg kraka	28 mm
Pravokutnost	0,003 mm
Presjek kraćeg kraka	4x3,5 mm
Duljina duljeg kraka	40 mm
Standard	DIN 875/00
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F1
Vrsta proizvoda	Kut graničnika

Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100
--	------------