

**Univerzalni mikrometar, mjerne područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421750 0-25
GTIN	4045197203939
Razred artikla	42B

Opis**Izvedba:**

Univerzalni mikrometar sa nepomičnim vretenom. Mjerne površine lepane. Ø prihvata 5 x 15 mm. Čelični stremen kovan i lakiran. Umetci su brzo izmjenjivi. Nuliranje pomoću steznih kliznih rukavaca.

Dio isporuke:

Uključuje 7 pari izmjenjivih mjernih umetaka.

Tehnički opis

Kosina osovine	0,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Vreteno Ø	8 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25