

Garant**Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 0, duljina krakova: 75X50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451010 75X50
GTIN	4045197444066
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Precizni kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Kontrolne površine brušene i posebno točno namještene, ostale površine brušene.

Upotreba:

Za kontrolu i najpreciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 0 – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,007 mm.

Tehnički opis

Presjek kraka	15×4 mm
Pravokutnost	0,007 mm
Duljina krakova	75×50 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	0

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kutnik bez oslonca

Usluge

KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 100 mm	025000 100
DAkKS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750

Pribor

Drvena kutija za duljinu krakova 75X50 mm	451600 75X50
---	--------------