

**Mitutoyo****Digitalni mikrometar za mjerenje žljebova, mjerno područje: 25-50mm**

## Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421640 25-50
GTIN	4946368508009
Razred artikla	44A

## Opis

### Izvedba:

**Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem.** Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

### Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

## Tehnički opis

Mjerno područje	25 - 50 mm
Kalibriranje	B2
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda	Mikrometar
-----------------	------------

## Usluge

Kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100
DAkKS kalibriranje Mikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100

## Pribor

Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965