

**Mitutoyo****Mikrometar s V naslonom, mjereno područje: 25-45mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422300 25-45
GTIN	4946368010168
Razred artikla	44A

**Opis****Izvedba:**

**S naslonom za mjerenje trokutnih odnosno peterokutnih obradaka.** Mjerni stremen lakiran. Korak vretena se korigira ovisno o kutu prizme. **5-bridni** s kutom prizme od 108°.

**Upotreba:**

Za mjerenje **alata s 3 ili 5 oštrica** (glodala, razvrtači).

**Dio isporuke:**

Uključen etalon.

**Tehnički opis**

Kut prizme	108 (5-kutni) stupanj
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Mjerno područje	25 - 45 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B8
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar za rubove navoja, uključujući etalon maks. nazivna mjera 100 mm

022320 100