

Garant**Set spiralnih svrdla HSS br. 114150 u kutiji, bez prevlake, tip: 1-13****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115120 1-13
GTIN	4045197024398
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: Spiralno svrdlo velike koncentričnosti s precizno brušenim vrhom.

Vaporizirano od Ø 2,4 mm.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 4 mm nadalje.

Napomena:

Vel. 16 – 20: svrdlo s drškom Ø 16 mm.

Tehnički opis

Broj svrdla	25
Područje svrdla	1 - 13 mm
Povećanje promjera svrdla	0,5 mm
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake

List s podacima

Rezni materijal	HSS
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog \varnothing	h8
Kut vrha	118 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	da
Prsten u boji	nema
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Aluminij, plastični materijali	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Aluminij (kratkih odlomaka)	prikladno samo u posebnim uvjetima	45 m/min	N
Aluminij > 10% Si	prikladno samo u posebnim uvjetima	50 m/min	N
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	P
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8	114150 8
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1	114150 1
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9,5	114150 9,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 8,5	114150 8,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4,5	114150 4,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 12	114150 12
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6,5	114150 6,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 13	114150 13
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2,5	114150 2,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 11,5	114150 11,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7	114150 7
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 6	114150 6
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5	114150 5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 11	114150 11
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3,5	114150 3,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 5,5	114150 5,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 4	114150 4
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 3	114150 3
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 7,5	114150 7,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10,5	114150 10,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 9	114150 9
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 1,5	114150 1,5
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 10	114150 10
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 2	114150 2
Spiralno svrdlo HSSN Ø DC h8 (mm odn. cola) 12,5	114150 12,5
Prazna kutija za spiralno svrdlo DIN 338 tip 1-13	115470 1-13