

Mitutoyo**Digitalni mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421660 0-25
GTIN	4946368689531
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepene mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Paralelnost mjernih površina	4 µm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kalibriranje	B1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju

Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100
Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1