

Hartig

Mikrometar za vanjske navoje bez umetaka, mjerno područje: 0-25mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422340 0-25
GTIN	4250099618303
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno s prihvatom za mjerne uloške. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja. S računom (frikcijska spojka) i brzim pogonom za brzo namještanje. Okvir toplinski izoliran.

Upotreba:

Za prekično mjerenje \emptyset koraka vanjskih navoja. Jedan par umetaka (V i konusni) odgovara za više koraka. Preduvjet je da je isti bočni kut navoja koji se mjeri.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključena 1 etalon 60°, bez umetaka za mjerenje navoja.

Dodatni pribor:

V i konusni umetci br. 421652.

Napomena:

Ostala mjerna područja dostupna na upit!

Tehnički opis

Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerni bubanj \emptyset	20 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Vreteno \emptyset	6,5 mm
Očitavanje	0,01 mm

Kalibriranje	Cijena na upit
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Pribor

Par umetaka za mikrometre korak 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Par umetaka za mikrometre korak 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Par umetaka za mikrometre korak 2-3 mm	421652 2-3
Par umetaka za mikrometre korak 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Par umetaka za mikrometre korak 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Par umetaka za mikrometre korak 3,5-5 mm	421652 3,5-5