

## Mitutoyo

### Digitalni mikrometar s izlazom podataka, mjerne područje: 75-100mm



#### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421572 75-100
GTIN	4946368599595
Razred artikla	44A

#### Opis

##### Izvedba:

Granice pogreške manje nego prema **DIN 863**. Ekstra veliki LCD zaslon (7,5 mm). „Function Lock“ sprječava neželjeno namještanje nul točke. **Kombinirana račna** (ograničenje momenta u bubnju i u brzom pogonu) za upravljanje jednom rukom i primjenu u držaču.

##### Prednost:

**Smanjenje vremena mjerenja za do 40% korakom vretena za 2 mm.**

##### Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

##### Dio isporuke:

Uključuje 1 bateriju br. 81560 vel. 357. Od vel. 25–50 1 etalon.

##### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

#### Tehnički opis

Vreteno Ø	6,35 mm
Kosina osovine	2 mm
Mjerno područje	75 - 100 mm
Granica odstupanja	2 µm
Očitavanje	0,001 mm
Kalibriranje	B2

Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
Broj sadržanih baterija	1
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Prihvat	USB-sučelje
Prihvat	USB međusklop
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

## Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

## Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Etalon ukupna duljina 75 mm	421100 75
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Odašiljač tip S16E	498966 S16E