

Mitutoyo**Digitalni mikrometar s tanjurastim mjernim površinama, mjesto područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421660 25-50
GTIN	4946368689548
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjesto vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 497445.

Tehnički opis

Mjesto područje	25 - 50 mm
Paralelnost mjernih površina	4 µm
Kalibriranje	B2
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju

Standard	DIN 863
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

DAkKS kalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022050 100
KalibriranjeMikrometar, uključujući Etalon maks. mjerno područje 100 mm	022040 100

Pribor

USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2