

**Mikrometar za utore, mjerno područje: 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421900 0-25
GTIN	4045197203953
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

S vretenom koje se ne vrti i plosnatim mjernim površinama. Mjerno vreteno i površine od kaljenog čelika, dijelovi za posluživanje i očitavanje matirano kromirani.

**Dio isporuke:**

Od vel. 25–50 uključeno 1 etalon.

**Tehnički opis**

Vreteno Ø	8 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerno područje	0 - 25 mm
Duljina mjernih oštrica	6,5 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Širina mjernih oštrica	0,75 mm
Očitavanje	0,01 mm
Kalibriranje	B1
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija

Vrsta proizvoda

Mikrometar

**Usluge**

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm

022000 25

DAkkS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm

022010 100