

Garant**Kutnik bez oslonca nehrđajući, točnost 0, duljina krakova: 200X130mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	451010 200X130
GTIN	4045197444097
Razred artikla	41G

Opis**Izvedba:**

Precizni kutnik od VA čelika, prokaljen i popušten. Kontrolne površine brušene i posebno točno namještene, ostale površine brušene.

Upotreba:

Za kontrolu i najpreciznije radove.

Točnost:

DIN 875 / 0 – tolerancija kuta npr. kod veličine 100×70 = 0,007 mm.

Tehnički opis

Presjek kraka	30×7 mm
Pravokutnost	0,009 mm
Duljina krakova	200×130 mm
Kalibriranje	F1
Standard	DIN 875
Preciznost	0

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Kutnik bez oslonca

Usluge

DAkS kalibriranjeKalibracija kutnika i kutnika s osloncem maks. duljina krakova 750 mm	025010 750
KalibriranjePlosnati kutnik, graničnik i precizni kutnik maks. duljina krakova 300 mm	025000 300

Pribor

Drvena kutija za duljinu krakova 200X130 mm	451600 200X130
---------------------------------------------	----------------