

Mitutoyo**Digitalni mikrometar za mjerenje navoja, mjerno područje: 25-50mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	421650 25-50
GTIN	4946368500836
Razred artikla	44A

Opis**Izvedba:**

Jasno čitljivi (visine 7,5 mm) digitalni zaslon za brzo očitavanje. Dodatno očitavanje nonijem. Sinterirane, najfinije lepane mjerne površine od tvrdog metala, mjerno vreteno kaljeno i brušeno. Fiksiranje steznim vijkom. Mjerna sila račne 5 – 10 N.

Funkcija:

IP65: Postoji zaštita od vodenih mlazova iz svih smjerova i zaštita od prodiranja prašine (otporno na prašinu), kao i potpuna zaštita od dodira.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključen 1 etalon.1 baterija br. 81560 vel. 357.

Bez mjernih umetaka.**Dodatni pribor:**

Podatkovni kabel art. 497445.

Umetci za mjerenje navoja br. 421652.

Tehnički opis

Mjerno područje	25 - 50 mm
Kalibriranje	Å 1
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 357
IP-klasa zaštite	IP 65
Opskrba energijom	na bateriju
Standard	DIN 863

Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	Digimatic-sučelje
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

Kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022000 100
DAkKS kalibriranje Mikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Par umetaka za mikrometre korak 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Priključni kabl Data tipkom tip USB2	497445 USB2
Etalon ukupna duljina 25 mm	421100 25
Priključni kabl Data tipkom tip D2	497445 D2
Par umetaka za mikrometre korak 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Satna baterija/specijalna baterija tip baterije 357	081560 357
Odašiljač tip S16E	498966 S16E
Par umetaka za mikrometre korak 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Multi-prijemnik / sučelje tipkovnice USB tip	498975
Par umetaka za mikrometre korak 2-3 mm	421652 2-3
Priključni kabl Data tipkom tip D1	497445 D1
USB sučelje za prijamnik/tipkovnicu tip	498965
Par umetaka za mikrometre korak 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Par umetaka za mikrometre korak 3,5-5 mm	421652 3,5-5