

Hartig

Mikrometar za vanjske navoje bez umetaka, mjerno područje: 50-75mm**Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	422340 50-75
GTIN	4250099618372
Razred artikla	46P

Opis**Izvedba:**

Kaljeno, brušeno mjerno vreteno s prihvatom za mjerne uloške. Kromirani mjerni bubanj bez odsjaja. S računom (frikcijska spojka) i brzim pogonom za brzo namještanje. Okvir toplinski izoliran.

Upotreba:

Za prekično mjerenje \emptyset koraka vanjskih navoja. Jedan par umetaka (V i konusni) odgovara za više koraka. Preduvjet je da je isti bočni kut navoja koji se mjeri.

Dio isporuke:

Od vel. 25–50 uključena 1 etalon 60°, bez umetaka za mjerenje navoja.

Dodatni pribor:

V i konusni umetci br. 421652.

Napomena:

Ostala mjerna područja dostupna na upit!

Tehnički opis

Mjerno područje	50 - 75 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Mjerni bubanj \emptyset	20 mm
Vreteno \emptyset	6,5 mm
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Očitavanje	0,01 mm

Kalibriranje	Cijena na upit
Standard	DIN 863
Mjerna tehnika	analogno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Pribor

Par umetaka za mikrometre korak 3,5-5 mm	421652 3,5-5
Par umetaka za mikrometre korak 0,6-0,9 mm	421652 0,6-0,9
Par umetaka za mikrometre korak 1-1,75 mm	421652 1-1,75
Par umetaka za mikrometre korak 5,5-7 mm	421652 5,5-7
Par umetaka za mikrometre korak 0,4-0,5 mm	421652 0,4-0,5
Par umetaka za mikrometre korak 2-3 mm	421652 2-3