

Mitutoyo

Digitalni precizni mikrometar, mjesto područje: 0-25mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	421608 0-25
GTIN	4946368639017
Razred artikla	44A

Opis

Izvedba:

Digitalni mikrometar visoke točnosti.

Precizan navoj s apsolutnim regulatorom.

Specijalni bubanj s račnom za konstantno mjerenje snage 7–9 N.

Dio isporuke:

Uključuje toplinsku zaštitu minimizaciju utjecaja topline i 1 bateriju br. 081560 vel. CR2032.

Tehnički opis

Ø mjernih površina	3,2 mm
Vreteno Ø	6,35 mm
Mjesto područje	0 - 25 mm
Kosina osovine	0,5 mm
Ravnina mjernih površina	0,3 µm
Granica odstupanja	0,6 µm
Očitavanje	0,0001 mm
Očitavanje	0,000005 col
Kalibriranje	B1
Broj sadržanih baterija	1
Br. artikla, sadržane baterije/akumulatori	081560 CR2032

Opskrba energijom	na bateriju
Standard	Standard proizvođača
Očitavanje	mm / cola
Prihvat	Sučelje za Digimatic
Prihvat	USB-sučelje
Osiguravanje mjerne vrijednosti	jednokratno podešavanje nulte točke
Mjerna tehnika	digitalno
Pakiranje	stabilna kutija
Vrsta proizvoda	Mikrometar

Usluge

KalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 25 mm	022000 25
DAkKS kalibriranjeMikrometar bez etalona maks. mjerno područje 100 mm	022010 100

Pribor

Satna baterija/specijalna baterija tip baterije CR2032	081560 CR2032
--	---------------