




Stupnjevana T matica za utor, mjera utora b1 stroja: 12mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375365 12
GTIN	4020772071561
Razred artikla	35A

Opis

Izvedba:

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

Upotreba:

Ove T matice se pričvršćuju u parovima u standardni 20 mm široki utor steznih alata. Zamjenom T matica moguć je rad na više strojeva s različitim dužinama utora s jednom stegom na svakom stroju.

Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.

Točnost:

Dimenzija b = tolerancija h6.

Napomena:

Vel. 20 vidi art. 375370.

Tehnički opis

Mjera utora b ₁ stroja	12 mm
Duljina	22 mm
Mjera utora B ₂ naprave	20 mm
za vijke DIN 84, DIN 912	M6×10
Visina H	10 mm

Tip	6322A
Vrsta proizvoda	Utorna matica