

**Navojna šipka DIN 6379, navoj M × duljina L: M10X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375380 M10X50
GTIN	4020772081294
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Valjani navoj.

Upotreba:

Za individualno sastavljanje vijaka s T-utorom u kombinaciji s utornim maticama br. 375315 – 375330, maticama br. 375385 – 378395 i podložnim pločicama br. 375340 – 375360.

Standard:**DIN 6379****Materijal:**

Poboljšani čelik

Razred čvrstoće:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Tehnički opis

Duljina b	25 mm
Navoji	M10×50
Duljina a	37 mm
Tip	6379
Vrsta proizvoda	Vijak