



Dvostrana stolna brusilica DS,400 V, tip: DS15/300



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	077512 DS15/300
GTIN	2050001673954
Razred artikla	03S

Opis

Izvedba:

Motor s **veoma mirnim radom** osigurava dugi vijek trajanja i u **trajnom pogonu**. **Isporuka bez brusnih ploča.**

Iznimno robusna dvostruka stolna brusilica s trofaznim motorom. Čvrste podloge obratka, zaštita od ponovnog pokretanja nakon prekida dovoda struje i zaštitne naočale pružaju visoku sigurnost za korisnika.

Napomena:

Odgovarajuće brusne ploče naći ćete pod br. 596100.

Tehnički opis

Oznaka proizvođača	DS15/300
Težina	80 kg
Prihvat snaga	1100 W
maksimalan broj okretaja	1450 min ⁻¹
Širina brusne ploče T	40 mm
Ø provrta brusne ploče H	76 mm
Ø brusne ploče D	300 mm
Opskrba energijom	Mrežni pogon

Vrsta proizvoda

Dvostruka brusilica

Pribor

Štitnik za oči za br. 077502 tip DS2	077509 DS2
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip NK60	596610 NK60
Stol za odlaganje alata, lijevi tip AT2	077519 AT2
Postolje stroja prikladno za stroj DS15	077513 DS15
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip SC80	596610 SC80
Brusna ploča za brusni stalak P×D×V (mm) tip EK60	596610 EK60
Stol za odlaganje alata, desni tip AT2	077525 AT2