

Garant**Čeljust za stezanje prema dolje, širina čeljusti: 48mm**

Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	360084 48
GTIN	4045197482402
Razred artikla	310

Opis

Upotreba:

Mogući su varijabilni priključni razmaci uz primjenu križno postavljenih tračnica.

Odgovara:

Stezne vodilice br. 360080.

Napomena:

Primjenjivo za vodilice od revizije 3 (vidi sl.!) Priključna letva vodilice za višestruke stege ne smije biti širi od 5mm.

Tehnički opis

Okretni moment	6 Nm
Okretni moment	12 Nm
Okretni moment	17,5 Nm
Okretni moment	25 Nm
Širina čeljusti	48 mm
Sila stezanja	5 kN
Sila stezanja	10 kN
Sila stezanja	15 kN

Sila stezanja	20 kN
maks. hod	3 mm
Stezni vijak SW	6 mm
Stezni vijak SW ₁	4 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust