

**Navojna šipka DIN 6379, navoj M × duljina L: M10X80****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375380 M10X80
GTIN	4020772084837
Razred artikla	35A

**Opis****Izvedba:**

Valjani navoj.

**Upotreba:**

Za individualno sastavljanje vijaka s T-utorom u kombinaciji s utornim maticama br. 375315 – 375330, maticama br. 375385 – 378395 i podložnim pločicama br. 375340 – 375360.

**Standard:****DIN 6379****Materijal:**

Poboljšani čelik

Razred čvrstoće:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

**Tehnički opis**

Duljina a	67 mm
Navoji	M10×80
Duljina b	50 mm
Tip	6379
Vrsta proizvoda	Vijak