

Garant**Čeljust za stezanje prema dolje, širina čeljusti: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360084 80
GTIN	4045197481450
Razred artikla	310

Opis**Upotreba:**

Mogući su varijabilni priključni razmaci uz primjenu križno postavljениh tračnica.

Odgovara:

Stezne vodilice br. 360080.

Napomena:

Primjenjivo za vodilice od revizije 3 (vidi sl.)! Priključna letva vodilice za višestruke stege ne smije biti širi od 5mm.

Tehnički opis

Sila stezanja	5 kN
Sila stezanja	10 kN
Sila stezanja	15 kN
Sila stezanja	20 kN
Okretni moment	6 Nm
Okretni moment	12 Nm
Okretni moment	17,5 Nm

Okretni moment	25 Nm
Širina čeljusti	80 mm
maks. hod	3 mm
Stezni vijak SW	6 mm
Stezni vijak SW ₁	4 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust