

**Garant****Paralelna stezna čeljust, širina čeljusti: 80mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360085 80
GTIN	4045197482426
Razred artikla	310

**Opis****Upotreba:**

Mogući su varijabilni priključni razmaci uz primjenu križno postavljenih tračnica.

**Odgovara:**

Stezne vodilice br. 360080.

**Napomena:**

Primjenjivo za vodilice od revizije 3 (vidi sl.)! Priključna letva vodilice za višestruke stege ne smije biti širi od 5mm.

**Tehnički opis**

Širina čeljusti	80 mm
Sila stezanja	5 kN
Sila stezanja	10 kN
Sila stezanja	15 kN
Sila stezanja	20 kN
Okretni moment	5 Nm
Okretni moment	10 Nm

Okretni moment	15 Nm
Okretni moment	20 Nm
maks. hod	3,5 mm
Stezni vijak SW	5 mm
Stezni vijak SW <sub>1</sub>	4 mm
Vrsta proizvoda	Stezna čeljust