




## Plosnata T matica za utor, mjera utora b1 stroja i naprave: 24mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	375370 24
GTIN	4020772071769
Razred artikla	35A

### Opis

#### Izvedba:

Precizno brušene za brže poravnavanje steznog alata koji moraju biti paralelno poravnati u odnosu na utor stola stroja. Na taj način više nije potreban mjerni sat.

#### Upotreba:

Plosnate matice su prikladne **kada se stega koristi na više strojeva s istom širinom utora stola stroja.**

#### Materijal:

Čelik C 15, kaljeni.

#### Točnost:

**Dimenzija b = tolerancija h6.**

### Tehnički opis

za vijke DIN 84, DIN 912	M6×16
Duljina	32 mm
Mjera utora b <sub>1</sub> stroja i naprave	24 mm
Visina H	12 mm
Tip	6322B
Vrsta proizvoda	Utorna matica

