

**Navojna šipka DIN 6379, navoj M × duljina L: M6X50****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375380 M6X50
GTIN	4020772084783
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Valjani navoj.

Upotreba:

Za individualno sastavljanje vijaka s T-utorom u kombinaciji s utornim maticama br. 375315 – 375330, maticama br. 375385 – 378395 i podložnim pločicama br. 375340 – 375360.

Standard:**DIN 6379****Materijal:**

Poboljšani čelik

Razred čvrstoće:

- M6 – M12 = 10.9
- M14 – M30 = 8.8

Tehnički opis

Duljina a	41 mm
Duljina b	30 mm
Navoji	M6×50
Tip	6379
Vrsta proizvoda	Vijak