

**Konusni oslonac Oblik G, za navoj: M10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375360 M10
GTIN	4020772081997
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

Upotreba:

Oblik G je zbog velikog promjera prikladan za stezanje preko utora U steznih poluga. Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tehnički opis

Ø rupe d_2	12 mm
Debljina h_4	5 mm
Vanjski Ø d_5	30 mm
za navoj	M10
Tip	6319G
Vrsta proizvoda	Stožasta ploča

