


Garant**Stezna vodilica 80, duljina vodilice: 600mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	360080 600
GTIN	4045197481412
Razred artikla	310

Opis**Izvedba:**

- Sve funkcionalne površine precizno su brušene, točnost uparivanja 0,03 mm
- Vodilice i čeljusti su površinski kaljene.
- Kompaktan modularan oblik, velika sila stezanja 20 kN, maksimalan moment stezanja 25 Nm
- Priključne rupe za GARANT ZeroClamp stezni sustav s nultom točkom (priključni razmak 200 mm), putem steznih/rasterskih ploča ili steznih vilica.
- Ravnalo na gornjoj površini vodilice omogućava brzo ponovno pozicioniranje steznih čeljusti.
- Jednostavno stezanje s pomoću momentnog ključa.

Upotreba:

- 5-osna obrada na višeosnim obradnim centrima.
- Ekonomično rješenje u primjeni sa steznim sustavom s nultom točkom GARANT ZeroClampna sustavima za paletiranje odnosno automatskim sustavima ili direktno na stolu za stroj, odnosno steznim tornjevima.

Dodatni pribor:

Razne izvedbe steznih čeljusti, magnetska letvica, čeljusti za stezanje vidi br. 360084 do 360096. Momentni ključ br. 656050 vel. 60, povlačni vijci br. 360025 vel. 12M10, stezne vilice br. 360127

Napomena:

Momentni ključ pogledajte pod art.656050_25, Povlačni vijci art.360025_12M10.

Tehnički opis

Duljina D (L)	600 mm
Duljina vodilice	600 mm
Širina B	80 mm
Visina H	35 mm
Vrsta proizvoda	Zatezna vodilica

Pribor

Paralelna stezna čeljust širina čeljusti 80 mm	360085 80
Paralelna stezna čeljust širina čeljusti 48 mm	360085 48
Čeljust za stezanje prema dolje širina čeljusti 48 mm	360084 48
Momentni ključ dvosmjernom računom maks. stezni moment 60 Nm	656050 60
ZeroClamp povlačni vijak tip 12M10	360025 12M10
Fiksna čeljust širina čeljusti 48 mm	360086 48
Garnitura steznih vilica 6-dijelna	360127
Prednja čeljust širina čeljusti / materijal 48ALU mm	360090 48ALU
Nasadna čeljust materijal ALU	360089 ALU
Prednja čeljust širina čeljusti / materijal 48STAHL mm	360090 48STAHL
Fiksna čeljust širina čeljusti 80 mm	360086 80
Čeljust za stezanje prema dolje širina čeljusti 26DUO mm	360084 26DUO
Čeljust za stezanje prema dolje širina čeljusti 26 mm	360084 26
Fiksna čeljust širina čeljusti 26 mm	360086 26
Čeljust za stezanje prema dolje širina čeljusti 80 mm	360084 80
Osnovna čeljust širina čeljusti 80 mm	360088 80
Prednja čeljust širina čeljusti / materijal 80ALU mm	360090 80ALU