



Kutomjer s podesivom mjernom letvicom, stupnjevani luk \emptyset x duljina krakova: 300X600mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	453400 300X600
GTIN	4045197205964
Razred artikla	42F

Opis

Izvedba:

S mjernom letvom namjestivom po duljini; kraj vodilice skošen za 45°.

Otvoreni luk skale 10 – 170°; podjela skale 1°.

Skala kromirana bez sjaja. Sa sigurnosnom maticom.

Kalibriranje: F3

Očitavanje: 1 stupanj

Granica odstupanja: ± 30 kutna min.

Tehnički opis

\emptyset luka	300 mm
Duljina krakova	600 mm
Očitavanje	1 stupanj
Granica odstupanja	± 30 kutna min.
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno

Pakiranje	Etui
Kalibriranje	F3
Vrsta proizvoda	Kutomjer

Usluge

Označavanje laserska izrada natpisa tip	018940
Kalibriranje Kutomjer / mjerač stupnjeva	015360
Kalibriranje Kutomjer / mjerač stupnjeva tip GRAD	025810 GRAD
DAkKS rekabriranje Mjerač stupnjeva GRAD	025820 GRAD