


Garant**Spiralno svrdlo HSS/E br. 114400 za nadopunu, bez prevlake, tip: 6-10****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	115300 6-10
GTIN	4045197024855
Razred artikla	11B

Opis**Izvedba:**

Sastoji se od spiralnih svrdla DIN 338.

Profilno brušeno: visoka koncentričnost i točnost dimenzija, precizno brušen vrh. Svrdlo za serijsku proizvodnju.

Ojačana jezgra, svijetlo brušeno.

Sa šiljkom u obliku C od veličine 2 mm nadalje.

Tehnički opis

Područje svrdla	6 - 10 mm
Povećanje promjera svrdla	0,1 mm
Broj svrdla	41
Drška	Cilindrična drška
Broj oštrica Z	2
Prevlaka	bez prevlake
Rezni materijal	HSS E
Standard	DIN 338
Tip	N
Tolerancija nazivnog Ø	h8

Kut vrha	130 stupanj
Unutarnje hlađenje	ne
s kutijom	ne
Prsten u boji	crveno
Vrsta proizvoda	Spiralno svrdlo

Podaci korisnika

	Prikladno za	V_c	ISO kod
Čelik < 500 N/mm ²	prikladno	40 m/min	P
Čelik < 750 N/mm ²	prikladno	30 m/min	P
Čelik < 900 N/mm ²	prikladno	25 m/min	P
Čelik < 1100 N/mm ²	prikladno	10 m/min	P
Čelik < 1400 N/mm ²	prikladno	8 m/min	P
TOOLOX 33	prikladno	8 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	prikladno	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	8 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	prikladno samo u posebnim uvjetima	5 m/min	S
GG(G)	prikladno	25 m/min	K
CuZn	prikladno samo u posebnim uvjetima	80 m/min	N
Uni	prikladno		
Ulje	prikladno		
mokro maksimalno	prikladno		

Pribor

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,1 mm	114400 9,1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,7 mm	114400 7,7

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,6 mm	114400 8,6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,9 mm	114400 7,9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,1 mm	114400 6,1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6 mm	114400 6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,6 mm	114400 6,6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,2 mm	114400 7,2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,1 mm	114400 7,1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,7 mm	114400 6,7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,6 mm	114400 9,6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,8 mm	114400 8,8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,5 mm	114400 9,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,8 mm	114400 7,8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,1 mm	114400 8,1
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8 mm	114400 8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,9 mm	114400 8,9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,7 mm	114400 8,7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,4 mm	114400 6,4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,4 mm	114400 9,4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,4 mm	114400 7,4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,8 mm	114400 6,8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,8 mm	114400 9,8
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,5 mm	114400 6,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,3 mm	114400 8,3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,4 mm	114400 8,4
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,5 mm	114400 8,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,3 mm	114400 6,3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7 mm	114400 7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,5 mm	114400 7,5
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,2 mm	114400 6,2

Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 10 mm	114400 10
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,6 mm	114400 7,6
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,9 mm	114400 9,9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,2 mm	114400 9,2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 7,3 mm	114400 7,3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,3 mm	114400 9,3
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9,7 mm	114400 9,7
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 8,2 mm	114400 8,2
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 9 mm	114400 9
Spiralno svrdlo HSS/EN Ø DC h8 6,9 mm	114400 6,9