

**Konusni oslonac Oblik G, za navoj: M20****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	375360 M20
GTIN	4020772082031
Razred artikla	35A

Opis**Izvedba:**

Oblici C i D kaljeni, oblik G poboljšan.

Upotreba:

Oblik G je zbog velikog promjera prikladan za stezanje preko utora U steznih poluga. Kompenzacija kuta do 3° kod primjene u paru.

Standard:

DIN 6319 (Form G ähnlich DIN 6319).

Tehnički opis

Debljina h_4	8 mm
Ø rupe d_2 za navoj	23,2 mm M20
Vanjski Ø d_5	50 mm
Tip	6319G
Vrsta proizvoda	Stožasta ploča

