



## Precizni kutomjer, duljina vodilice: 150mm



### Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	453800 150
GTIN	4045197294616
Razred artikla	46R

### Opis

#### Izvedba:

**Očitavanje bez pogreške.** Vrijednosti u stupnjevima mogu se jednostavno raspoznati povećalom sa skalom 4×90°. Kutne minute također je moguće jednostavno očitati na mat kromiranom brojaču s crnom skalom. S dvostrukom skalom za dvosmjerno mjerenje. **Lagano, brzo i precizno namještanje vrijednosti minuta. Dijelovi za očitavanje mat kromirani bez sjaja.**

#### Dio isporuke:

Uključen 1 kutnik 60×90 mm za namještanje.

#### Dodatni pribor:

Stezni držač br. 453520 (za pričvršćivanje igli za označavanje br. 445152 – 445222), dodatni kutnik br. 453600.

#### Zamjenski dio:

Mjerna vodilica br. 453510, povećalo br. 453820 vel. 2.

### Tehnički opis

Duljina vodilice	150 mm
Očitavanje	1 kutna min,
Granica odstupanja	±2 kutna min.
Kosina osovine	1 stupanj
Mjerno područje	360 stupanj
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno

Materijal	Plemeniti čelik, INOX
sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F4
Vrsta proizvoda	Kutomjer

### Usluge

KalibriranjeUniverzalni kutomjer tip UNI	025710 UNI
--	------------

### Pribor

Držać za kutomjer	453520
Dodatni kutnik	453600
Rezervna letvica, širina utora 2,5 mm duljina vodilice 150 mm	453510 150
Rezervno povećalo za kutomjer tip 2	453820 2