



Univerzalni kutomjer s povećalom, duljina vodilice: 150mm



Podaci za narudžbu

Broj narudžbe	453500 150
GTIN	4045197294432
Razred artikla	46R

Opis

Izvedba:

Pregledna podjela skale sa znamenkama na skali $4 \times 90^\circ$. Nonius skala i ploča skale nalaze se u ravnini i tako osiguravaju **besprijekorno očitavanje paralakse**. Kromirana **mjerna ticala bez sjaja**.

Mjerna vodilica ukošena s čeonih strana za 45° i 60° . Moguće ju je namjestiti i stegnuti po cijeloj duljini. Ploču skale i vodilicu je moguće učvrstiti narovašenim vijkom. **Fino namještanje** zahvaljujući narovašenom vijku i **povećalu s panoramskim pogledom** s vidnim poljem preko cijele skale.

Dodatni pribor:

Stezni držač br. 453520 (za pričvršćivanje igli za označavanje br. 445152 – 445222), dodatni kutnik br. 453600.

Zamjenski dio:

Mjerna vodilica br. 453510, Rezervno povećalo br. 453820 vel. 1.

Tehnički opis

Duljina vodilice	150 mm
Očitavanje	5 kutna min,
Granica odstupanja	± 5 kutna min.
Mjerno područje	360 stupanj
Standard	Standard proizvođača
Mjerna tehnika	analogno
Materijal	Plemeniti čelik, INOX

sve dijelove	kaljeno
Pakiranje	stabilna kutija
Kalibriranje	F4
Vrsta proizvoda	Kutomjer

Usluge

KalibriranjeUniverzalni kutomjer tip UNI	025710 UNI
--	------------

Pribor

Rezervna letvica, širina utora 2,5 mm duljina vodilice 150 mm	453510 150
Rezervno povećalo za kutomjer tip 1	453820 1
Držać za kutomjer	453520
Dodatni kutnik	453600