

**Ugradbeni mikrometar, mjerno područje (put mjerenja): 0-25mm****Podaci za narudžbu**

Broj narudžbe	426250 0-25
GTIN	4045197204097
Razred artikla	42B

**Opis****Izvedba:**

Prokaljena vretena i mat kromirani mjerni bubanj. **Okretna vretena**, s mjernom površinom od tvrdog metala i račnom.

**Upotreba:**

Za ugradnju u strojeve, uređaje za ispitivanje, mjerne uređaje itd. kao namjestivi graničnik za mjerni stol.

**Tehnički opis**

Duljina prihvatne drške	17 mm
Mjerno područje (put mjerenja)	0 - 25 mm
Ukupna duljina	113 mm
Vreteno Ø	6,5 mm
Ø prihvatne drške	12 mm
Mjerni bubanj Ø	18 mm
Očitavanje	0,01 mm
Granica odstupanja	0,002 mm
Standard	Standard proizvođača
Podjela mjernog bubnja	1/50 mm
Mjerna tehnika	analogno
Kalibriranje	B3

Vrsta proizvoda

Ugradbeni mjerni vijak

**Usluge**

KalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 25 mm

022280 25

DAkS kalibriranjeGlava mikrometra maks. mjerno područje 50 mm

022290 50